



Açılı kavrayıcı DHWC-25-A

Ürün numarası: 8128136

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Büyükölük | 25 |
| Max. Deęiřtirme hassasiyeti | $\leq 0,2$ mm |
| Max. Açılma açısı | 30 deg |
| Dönme simetrięi | $\leq 0,2$ mm |
| Tekrarlama hassasiyeti, tutucu | $\leq 0,1$ mm |
| Tutucu parmakların sayısı | 2 |
| Tahrik türü | pnömomatik |
| Montaj pozisyonu | istenildięi gibi |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Tutucu fonksiyonu | Açı |
| Tutma kuvveti emniyeti | No |
| Tasarım yapısı | Baęlantı yönü yanda yataklı motion sırası |
| Konum algılama | Yaklaşım sensörü için |
| Mpa işletim basıncı | 0,1 ... 0,8 MPa |
| Çalışma basıncı | 1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi |
| Tutucunun max. çalışma frekansı | ≤ 2 Hz |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde min. açma süresi | 38 ms |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde min. kapatma süresi | 50 ms |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yaęlamalı operasyon mümkün (diđer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 0 - Paslanma yok |
| PWIS uygunluęu | VDMA24364-B2-L |
| Çevre sıcaklıęı | -10 ... 60 °C |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde toplam tutma torku açma | 322,6 Ncm |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde toplam tutma torku kapatma | 265,1 Ncm |
| Kütle atalet momenti | 1,083 kgcm ² |
| Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik | 140 N |
| Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik | 2,2 Nm |
| Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik | 2,2 Nm |
| Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik | 2,2 Nm |
| Ürün aęırlıęı | 362 g |
| Baęlantı şekli | Deliklerle direkt baęlantı Diřlerle direkt baęlantı geçiş delikli ve ayar pimli Diři diři ve ayar pimli Seçenekler: |
| Pnömomatik baęlantı | M5 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, kapak | İřlenebilir alüminyum alařım, eloksallı |
| Malzeme, muhafaza | İřlenebilir alüminyum alařım, eloksallı |
| Malzeme, tutma çeneleri | Yüksek alařımlı çelik |