

# Şartlandırıcı Ünitesi MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-VC-A8-WPE-B

Ürün numarası: 8130914

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik   | Değer   |
|---|---|
| Boyut   | 6   |
| Seri  | MS  |
| Montaj konumu   | dikey +/- 5 °   |
| Basınç göstergesi   | G1/8 hazırlandı   |
| Çalışma basıncı   | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 Bar...10 Bar<br>14.5 000032...145 000032               |
| Normal akış hızı hava tahliyesi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi) | 3600 l/min  |
| Standart anma debisi  | 5300 l/min  |
| İşletim ortamı  | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                              |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                               | Ester yağı ile uyumlu değildir  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK   | 1 - korozyona düşük maruziyet   |
| LABS uygunluğu  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Depolama sıcaklığı  | -5 °C...50 °C   |
| Akışkan sıcaklığı   | 5 °C...50 °C  |
| Ortam sıcaklığı   | 5 °C...50 °C  |
| Ürün ağırlığı   | 1250 Gram   |
| Montaj türü   | isteğe bağlı olarak:<br>Hat kurulumu<br>montaj braketi ile<br>aksesuarlarla |
| Malzeme hakkında not  | RoHS uyumlu   |