


# Darbe emici DYEF-G8-M6-Y1-F1A

Ürün numarası: 8131072

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                 | Değer   |
|---|---|
| Büyükölük                               | M6  |
| Strok                                   | 1,5 mm  |
| Yastıklama                              | Metal sabit durdurucusuz P yastıklama               |
| Montaj pozisyonu                        | istenildiđi gibi                                    |
| Konum algılama                          | No  |
| Versiyonlar                             | Li-ion batarya üretimi yapan tesisler için önerilir |
| Max. Darbe hızı                         | 0,8 m/s   |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma                               |
| PWIS uygunluđu                          | VDMA24364-B2-L                                      |
| Çevre sıcaklığı                         | -10 ... 60 °C                                       |
| Yastıklama boyu                         | 1,5 mm  |
| Max. Sıkma torku                        | 1 Nm  |
| Strok başına max.enerji emme değeri     | 0,08 J  |
| Ürün ağırlığı                           | 11,7 g  |
| Bağlantı şekli                          | dişli burçlu  |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS'a uygun  |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları        | NBR   |
| Malzeme, muhafaza                       | Yüksek alışımlı çelik                               |