

Kontrol plakası DADG-FM-VDE1G18

Ürün numarası: 8131546

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma basıncı	0.2 MPa...0.8 MPa 2 Bar...8 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Maks. sıkma torku	9 Nm
Ürün ağırlığı	227 Gram
Montaj türü	Dişli üzerinden kapakta direkt sabitleme
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Gövde malzemesi	Eloksallı alüminyum
Vida malzemesi	Pirinç, nikel kaplı