

Kumanda plakası DADG-FM-VDE1G14

Ürün numarası: 8131548

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Mpa işletim basıncı	0,2 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Max. Sıkma torku	23 Nm
Ürün ağırlığı	274,5 g
Bağlantı şekli	Uç kapağındaki vida dişi üzerinden doğrudan sabitleme
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR Yüksek alışımli paslanmaz çelik
Malzeme, muhafaza	Anotlanmış alüminyum
Malzeme, vidalar	Nikel kaplı pirinç