

Bağlantı kablosu NEBC-H25G8-ES-5-N-B-LE4

Ürün numarası: 8132476
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2025'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Ürün ağırlığı	160 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Yuvarlak
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	HR25
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	8
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	4
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	Vidalı kilit
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	4
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	4
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 42 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 30 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	1 A
Aşırı gerilim dayanımı	3 kV
Blendaj	evet
Kablo uzunluğu	4,93 m
Kablo özelliği	Zincir bağlantı hattı için uygun
Kablo test koşulları	Test koşulları talep üzerine verilir
Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı	≥ 18,4 mm
Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı	≥ 34,5 mm
Kablo çapı	4,6 mm
Kablo yapısı	4x0,14
İletken- ve nominal kesit	0,14 mm ²
Damar sonları	Açıkça kesilir
Koruma sınıfı	Bağlantı bloğuna bağlıdır
Koruma sınıfı hakkında açıklama	Bağlantı bloğuna bağlıdır
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	1
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Kablo gövdesinin rengi	gri
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pirinç
Renkli gövde	gümüş
Malzeme, yalıtkan kılıf	PPS