


# Kaplin EAMC-67-71-24-40-U

Ürün numarası: 8134949

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	24 mm
Tutucu çapı 2	40 mm
Büyükük	67
Nominal uzunluk	71 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	4.500 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	302 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılınir dönüş momenti	143 Nm
Ürün ağırlığı	429 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun