


# Kaplin EAMC-67-80-32-40-U

Ürün numarası: 8134950

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	32 mm
Tutucu çapı 2	40 mm
Büyükük	67
Nominal uzunluk	80 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	4.500 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	326 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılınir dönüş momenti	180 Nm
Ürün ağırlığı	458 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun