


**Bobin**  
**VACS-C-R8-1RAL**  
Ürün numarası: 8135909

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                     | Değer                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çalıştırma türü                             | elektrikli                                                                                   |
| Montaj konumu                               | herhangi bir                                                                                 |
| Karşılık geldiği norm                       | IEC 61010-1<br>ISO 20401                                                                     |
| Etki enerji değeri                          | IK06                                                                                         |
| Sinyal durumu göstergesi                    | LED                                                                                          |
| Devreye girme süresi                        | 100%                                                                                         |
| Yalıtım maddesi sınıfı                      | H                                                                                            |
| Emaye telin yalıtım maddesi sınıfı          | H                                                                                            |
| Bobin başına nominal çekme akımı            | 70 ms'ye kadar 138 mA                                                                        |
| Akım azaltmada nominal akım                 | 50 ms sonra 70 mA                                                                            |
| Bobin karakteristik değerleri               | 24VDC:NS1.2:HS3.3                                                                            |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları         | +/- 10%                                                                                      |
| Ruhsat                                      | c UL us - Tanınan (OL)                                                                       |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)           | AB EMC direktifine göre<br>AB RoHS direktifine göre                                          |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)         | EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre<br>Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş              | UL MH18122                                                                                   |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                 | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                                          |
| LABS uygunluğu                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                            |
| Akışkan sıcaklığı                           | -20 °C...60 °C                                                                               |
| Koruma türü                                 | IP65                                                                                         |
| Ortam sıcaklığı                             | -20 °C...60 °C                                                                               |
| Ürün ağırlığı                               | 32.5 g                                                                                       |
| Maks. kablo uzunluğu                        | 30 m                                                                                         |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü        | Soket                                                                                        |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi | M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu                                                          |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı   | 3                                                                                            |
| Elektrik bağlantısı 1, montaj türü          | Vida kilidi                                                                                  |

| Özellik              | Değer                          |
|----------------------|--------------------------------|
| Montaj türü          | tırtıklı somunlu               |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu                    |
| Gövde malzemesi      | PA<br>Çelik                    |
| Bobin malzemesi      | Bakır<br>Çelik<br>Termoplastik |
| Sargı malzemesi      | Bakır                          |