


Konum göstergesi SASF-S3-B-F-A20

Ürün numarası: 8140396

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dönme açısı ayarlama aralığı	0 ... 180 deg
Pozisyonlayıcı bağlantısı ve pozisyon sensörü standarda uygundur	VDI/VDE 3845 boy AA 1
Ölçüler W x L x H	Ø 40 x 32
Titreşim direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6'ya uygun olarak sertlik seviyesi 2'de taşıma uygulaması testi
Darbe direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ya uygun zorluk derecesi 2 olan şok testi
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Ürün ağırlığı	24 g
Bağlantı şekli	VDI/VDE 3845'e göre
Renkli gövde	Siyah
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, mesafe elemanı	PP
Malzeme, muhafaza	PP
Malzeme, vidalar	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, vidalar	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik