


# Susturucu UO-M5

Ürün numarası: 8141085

FESTO

Vakum jeneratörleri için



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Açık susturucu
Mpa işletim basıncı	0 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	0,5 g
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme, susturucu parçası	PE
Malzeme, vida dişli tapa	PE
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun