


Filtre regülasyon valfi PCRI-100-F90-12-E-T3

Ürün numarası: 8141657

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Filtreasyon derecesi	40 µm
Su boşaltma	No
Tasarım yapısı	Bağlantı plakası valfi direkt kumandalı membranlı regülatör
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu
Basınç göstergesi	G1/4 için hazırlanmış
Mpa işletim basıncı	0,1 ... 0,9 MPa
Çalışma basıncı	1 ... 9 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 8 bar
Maks. basınç histerezi (MPa)	0,025 MPa
Max. Basınç histerezi değeri	0,25 bar
Maks. basınç histerezi	3,625 psi
Standart nominal debi	1.400 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:7:-] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:7:-] uyarınca basınçlı hava Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	-40 ... 80 °C
Çevre sıcaklığı	-40 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	1.950 g
Pnömatik bağlantı	Bağlantı plakası tasarımı, basınçlandırma
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	Dövme alüminyum alaşım, sürgülü eloksallı (20 µm)
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	EPDM NBR
Malzeme, döner düğme	POM
Malzeme, yay	Yay çeligi
Malzeme, filtre	PE
Malzeme, muhafaza	Dövme alüminyum alaşım, sürgülü eloksallı (20 µm)
Malzeme, vidalar	Yüksek alışımli paslanmaz çelik