

Pnömatik Valf Hava tetiklemeli valf VOGM-FD100-M33E-M-F90

FESTO

Ürün numarası: 8141658



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Bağlantı plakası valfi Diyaframlı valf pilot kumandalı pistonlu popet valf
Çalıştırma türü	pnömatik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Montaj türü	aksesuarlarla
Valf fonksiyonu	Oransal 3/3 yollu valf
Çalışma şekli	tek etkili
Çalışma basıncı	0.14 MPa...0.8 MPa 1.4 Bar...8 Bar 20.3 000032...116 000032
Geri alma türü	mekanik yay
Pnömatik bağlantı	Bağlantı plakası tasarımı, basınçlandırma
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:7:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Akışkan sıcaklığı	-40 °C...80 °C
Ortam sıcaklığı	-40 °C...80 °C
Standart anma debisi	1240 l/min
C değeri	5.58 000022
b değeri	0.214
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, sürgülü eloksallı (20 µm)
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, sürgülü eloksallı (20 µm)
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	EPDM NBR
Vida malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Yay malzemesi	yay çeliği
Ürün ağırlığı	1560 Gram

Özellik	Değer
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet