


Son plaka VABE-C13-100-F90-DU

Ürün numarası: 8141663

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Kısma olmadan Değiştirilebilir akış yönü
Mpa işletim basıncı	0 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010 [7:7:-] uyarınca basınçlı hava Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Kullanım havası sıcaklığı	-40 ... 80 °C
Çevre sıcaklığı	-40 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	645 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı	Bağlantı plakası tasarımı, basınçlandırma
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	Dövme alüminyum alaşım, sürgülü eloksallı (20 µm)
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	EPDM NBR
Malzeme, muhafaza	Dövme alüminyum alaşım, sürgülü eloksallı (20 µm)
Malzeme, vidalar	Yüksek alışımli paslanmaz çelik