


# Adaptör plakası VABA-C13-100-2-F90-G12

Ürün numarası: 8141665

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	1200 2300
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Döner tahrik için adaptör
Valf bağlantısı standarda uygun	VDI/VDE 3847-2
Mpa işletim basıncı	0 ... 0,9 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 9 bar
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010 [7:7:-] uyarınca basınçlı hava Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Kullanım havası sıcaklığı	-40 ... 80 °C
Çevre sıcaklığı	-40 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	3.140 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı	Bağlantı plakası tasarımı, basınçlandırma
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	Dövme alüminyum alaşım, sürgülü eloksallı (20 µm)
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	EPDM NBR
Malzeme, muhafaza	Dövme alüminyum alaşım, sürgülü eloksallı (20 µm)
Malzeme, vidalar	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik