


# Dişli kutusu EMGA-40-A-G8-40P

Ürün numarası: 8141732

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	40 mm
Motor flanş ölçüsü	40 mm
Burulma boşluğu	0,35 deg
Redüktör tipi	Dik açılı redüktör
Dişli oranı	8:1
Maks. giriş hızı	18.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	6 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,032 kgcm <sup>2</sup>
Maks. çıkış torku	10 Nm
Maks. verimlilik	92 %
Bükme direnci	0,7 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	500 g
Redüktör arayüzü, çıkış mili	40G
Redüktör arayüzü, silindir mili	40P
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun