


Dişli kutusu EMGA-60-P-G8-EAS-60

Ürün numarası: 8141735

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	60 mm
Motor flanş ölçüsü	60 mm
Burulma boşluğu	0,17 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	8:1
Maks. giriş hızı	13.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	18 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,088 kgcm ²
Maks. çıkış torku	29 Nm
Maks. verimlilik	97 %
Bükme direnci	2,4 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	900 g
Redüktör arayüzü, çıkış mili	60H
Redüktör arayüzü, silindir mili	60P
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun