


Dişli kutusu EMGA-60-P-G12-EAS-60

Ürün numarası: 8141736

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	60 mm
Motor flanş ölçüsü	60 mm
Burulma boşluğu	0,2 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	12:1
Maks. giriş hızı	13.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	44 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,138 kgcm ²
Maks. çıkış torku	70 Nm
Maks. verimlilik	96 %
Bükme direnci	2,8 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	1.100 g
Redüktör arayüzü, çıkış mili	60H
Redüktör arayüzü, silindir mili	60P
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun