


Redüktör EMGA-60-A-G12-60P

Ürün numarası: 8141739

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Flanş boyutu redüktör	60 mm
Flanş büyüklüğü motor	60 mm
Dönme boşluğu	0.3 drc
Redüktör türü	Açısal dişli
Redüktör oranı	12:1
Maks. tahrik devri	13000 1/min
Redüktör çalışma sıcaklığı	-25 °C...90 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP54
Sürekli tahrik çıkış torku	44 Nm
Redüktör kütle atalet momenti	0.391 000018
Maks. tahrik çıkış torku	70 Nm
Maks. verimlilik	94 %
Torsiyonel rijitlik	2 000061
Ürün ağırlığı	1900 Gram
Redüktör tahrik çıkışı arayüzü	60G
Redüktör tahrik arayüzü	60P
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu