


Dişli kutusu EMGA-80-P-G8-EAS-80

Ürün numarası: 8141741

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	80 mm
Motor flanş ölçüsü	80 mm
Burulma boşluğu	0,12 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	8:1
Maks. giriş hızı	7.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	50 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,37 kgcm ²
Maks. çıkış torku	190 Nm
Maks. verimlilik	97 %
Bükme direnci	8,4 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	2.000 g
Redüktör arayüzü, çıkış mili	80G
Redüktör arayüzü, silindir mili	80P
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun