


Dişli kutusu EMGA-80-P-G20-EAS-80

Ürün numarası: 8141743

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	80 mm
Motor flanş ölçüsü	80 mm
Burulma boşluğu	0,15 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	20:1
Maks. giriş hızı	7.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	120 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,406 kgcm ²
Maks. çıkış torku	240 Nm
Maks. verimlilik	96 %
Bükme direnci	10,4 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	2.500 g
Redüktör arayüzü, çıkış mili	80G
Redüktör arayüzü, silindir mili	80P
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun