


Dişli kutusu EMGA-80-A-G12-80P

Ürün numarası: 8141745

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------|-------------------------|
| Redüktör flanş ölçüsü | 80 mm |
| Motor flanş ölçüsü | 80 mm |
| Burulma boşluğu | 0,25 deg |
| Redüktör tipi | Dik açılı redüktör |
| Dişli oranı | 12:1 |
| Maks. giriş hızı | 7.000 1/min |
| Redüktörün çalışma sıcaklığı | -25 ... 90 °C |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Koruma sınıfı | IP54 |
| Sürekli çıkış torku | 120 Nm |
| Redüktörün kütle atalet momenti | 1,379 kgcm ² |
| Maks. çıkış torku | 192 Nm |
| Maks. verimlilik | 94 % |
| Bükme direnci | 5 Nm/arcmin |
| Ürün ağırlığı | 5.000 g |
| Redüktör arayüzü, çıkış mili | 80G |
| Redüktör arayüzü, silindir mili | 80P |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |