


Dişli kutusu EMGA-80-A-G12-100A

Ürün numarası: 8141748

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	80 mm
Motor flanş ölçüsü	100 mm
Burulma boşluğu	0,25 deg
Redüktör tipi	Dik açılı redüktör
Dişli oranı	12:1
Maks. giriş hızı	7.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	120 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	1,379 kgcm ²
Maks. çıkış torku	240 Nm
Maks. verimlilik	94 %
Bükme direnci	5 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	5.100 g
Redüktör arayüzü, çıkış mili	80G
Redüktör arayüzü, silindir mili	100A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun