


Dişli kutusu EMGA-120-P-G12-SAS-100

Ürün numarası: 8141754

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	120 mm
Motor flanş ölçüsü	100 mm
Burulma boşluğu	0,15 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	12:1
Maks. giriş hızı	6.500 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	260 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	2,224 kgcm ²
Maks. çıkış torku	416 Nm
Maks. verimlilik	96 %
Bükme direnci	22 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	8.000 g
Redüktör arayüzü, çıkış mili	120G
Redüktör arayüzü, silindir mili	100A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun