


Dişli kutusu EMGA-120-P-G20-SAS-140

Ürün numarası: 8141761

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	120 mm
Motor flanş ölçüsü	140 mm
Burulma boşluğu	0,15 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	20:1
Maks. giriş hızı	6.500 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	260 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	1,573 kgcm ²
Maks. çıkış torku	520 Nm
Maks. verimlilik	96 %
Bükme direnci	22 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	9.000 g
Redüktör arayüzü, çıkış mili	120G
Redüktör arayüzü, silindir mili	140A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun