


# Dişli kutusu EMGA-40-P-G12-SST-42

Ürün numarası: 8141763

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	40 mm
Motor flanş ölçüsü	42 mm
Burulma boşluğu	0,31 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	12:1
Maks. giriş hızı	18.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	20 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,026 kgcm <sup>2</sup>
Maks. çıkış torku	32 Nm
Maks. verimlilik	96 %
Bükme direnci	1 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	450 g
Redüktör arayüzü, çıkış mili	40G
Redüktör arayüzü, silindir mili	42A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun