


# Dişli kutusu EMGA-60-P-G8-SST-57

Ürün numarası: 8141764

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	60 mm
Motor flanş ölçüsü	57 mm
Burulma boşluğu	0,17 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	8:1
Maks. giriş hızı	13.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	18 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,067 kgcm <sup>2</sup>
Maks. çıkış torku	29 Nm
Maks. verimlilik	97 %
Bükme direnci	2,4 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	900 g
Redüktör arayüzü, çıkış mili	60G
Redüktör arayüzü, silindir mili	57A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun