


Dişli kutusu EMGA-80-P-G12-SST-87

Ürün numarası: 8141767

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	80 mm
Motor flanş ölçüsü	87 mm
Burulma boşluğu	0,15 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	12:1
Maks. giriş hızı	7.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	120 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,589 kgcm ²
Maks. çıkış torku	192 Nm
Maks. verimlilik	97 %
Bükme direnci	10,4 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	2.600 g
Redüktör arayüzü, çıkış mili	80G
Redüktör arayüzü, silindir mili	87A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun