


Körleme B-1/4-F1A

Ürün numarası: 8142290

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Hazne boyutu	10
Karşılık geldiği norm	DIN 908
Varyantlar	Ana bileşen olarak bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmamalıdır. İstisnalar, çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %1'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6
Nominal sıkma torku	8.5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	-20 %
Ürün ağırlığı	15 Gram
Montaj türü	Alyan anahtarı SW6
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kör tapa malzemesi	Çelik, kimyasal olarak nikel kaplı
O-ring malzemesi	PA TPE-U(PUR)