

## Çift nipel NPFC-DS-G14-G12-M

Ürün numarası: 8142587

FESTO



### Veri sayfası

Özellik	Değer
Dişli vidalı bağlantı malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Hazne boyutu	10
Çalışma basıncı	-0.95 Bar...10 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [---] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Pnömatik bağlantı 1 nominal sıkma torku	47.9 Nm
Pnömatik bağlantı 2 nominal sıkma torku	9.05 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	34.4 Gram
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	PVC