

çift nipel NPFC-DS-G12-G12-M

Ürün numarası: 8142590

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Malzeme, dişli rakor	Nikel kaplı pirinç
Tank büyüklüğü	10
Çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:::-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Pnömatik bağlantı 1 nominal sıkma torku	47,9 Nm
Pnömatik bağlantı 2 nominal sıkma torku	47,9 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün ağırlığı	37,23 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	PVC