

çift nipel NPFC-DS-M5-M5-M

Ürün numarası: 8142592

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Malzeme, dişli rakor | Nikel kaplı pirinç |
| Tank büyüklüğü | 10 |
| Çalışma basıncı | -0,95 ... 10 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:::-] |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Pnömatik bağlantı 1 nominal sıkma torku | 1,78 Nm |
| Pnömatik bağlantı 2 nominal sıkma torku | 1,78 Nm |
| Nominal sıkma torkunun toleransı | ± 20 % |
| Ürün ağırlığı | 2,55 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | M5 |
| Pnömatik bağlantı 2 | M5 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | PVC |