

Güç kaynağı CACN-3A-1-5-G2

Ürün numarası: 8149580

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	35 mm
Yükseklik	130 mm
Uzunluk	115 mm
Montaj konumu	serbest konveksiyon
Birincil besleme	1 fazlı
Giriş akımı	1,1 - 2,2 A
Nominal çıkış gerilimi DC	24 V
Nominal çıkış akımı	5 A
Giriş gerilimi aralığı AC	100 V...240 V
Elektrik kesintisinde ara belleğe alma	100 ms
Şebeke frekansı	45 Hz...65 Hz
Ruhsat	c UL us - Listelenmiş (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB düşük gerilim yönergesine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-40 °C...85 °C
Bağıl nem	% 95
Koruma türü	IP20
Ortam sıcaklığı	-25 °C...70 °C
Ürün ağırlığı	450 Gram
Montaj türü	şapka raylı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu