


Güç besleme ünitesi

CACN-3A-1-20-G2

Ürün numarası: 8149582

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	68 mm
Yükseklik	130 mm
Uzunluk	160 mm
Montaj pozisyonu	Serbest konveksiyon
Ana besleme	1 fazlı
Giriş akımı	2,4 - 5,6 A
Nominal çıkış gerilimi DC	24 V
Nominal çıkış akımı	20 A
Giriş gerilimi aralığı AC	100 ... 240 V
Power failure buffering	15 ms
Hat frekansı	45 ... 65 Hz
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-40 ... 85 °C
Relatif hava nemi	95 %
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Ürün ağırlığı	1.669 g
Bağlantı şekli	H-raylı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun