

Kablo bağlantısı NETC-M20-PBK-T26-EX4-E

Ürün numarası: 8151588

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ortam sıcaklığı	-40 °C...75 °C
Koruma türü	IP66 IP68
Koruma türüne ilişkin not	30 dakika boyunca 5 bar'da IP68
ATEX kategorisi, gaz	II 2G
ATEX kategorisi, toz	II 2D
Ex ateşleme koruma sınıfı	Ex eb IIC Gb
Ex ateşleme koruma sınıfı, toz	Ex tb IIIC Db
Ex ortam sıcaklığı	-40 °C ≤ Ta ≤ +75 °C
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre AB RoHS direktifine göre
Boyut	M20x1,5
Kablo çapı	4 mm...13 mm
Renk	siyah
Kablo bağlantısı malzemesi	PA
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	EPDM
Ürün ağırlığı	13 Gram
Hazne boyutu	1
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu