


Vidalı tapa NETC-P-M20-PBK-T26-EX4-E

Ürün numarası: 8151589

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çevre sıcaklığı	-40 ... 75 °C
Koruma sınıfı	IP66 IP68
Koruma sınıfı hakkında açıklama	30 dakika boyunca 5 bar'da IP68
ATEX kategorisi Gaz	II 2G
ATEX kategorisi Toz	II 2D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex eb IIC Gb
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex tb IIIC Db
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
Büyükölçü	M20x1,5
Renk	Siyah
Kablo bağlantısı malzeme bilgisi	PA
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	EPDM
Ürün ağırlığı	5 g
Tank büyüklüğü	1
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun