


# Kablo konektörü NETC-M20-PBK-T14

Ürün numarası: 8151590

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çevre sıcaklığı	-40 ... 100 °C
Koruma sınıfı	IP66 IP68
Koruma sınıfı hakkında açıklama	30 dakika boyunca 5 bar'da IP68
ATEX kategorisi Gaz	II 2G
ATEX kategorisi Toz	II 2D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex eb IIC Gb
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex tb IIIC Db
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
Büyükük	M20x1,5
Kablo çapı	4 ... 13 mm
Renk	Siyah
Kablo bağlantısı malzeme bilgisi	PA
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	EPDM
Ürün ağırlığı	14 g
Tank büyüklüğü	1
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun