


Elektrik arabirimi

VABA-S6-1-PT

Ürün numarası: 8152353

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kutup korumalı	PS ve PL için ayrı
Valf yerlerinin max. sayısı	16
Valf bobinlerin max. sayısı	32
Veri iletim hızı	38,4 kbit/s
Elektronik/sensörler için anma çalışma geriliminde iç akım tüketimi	Tipik olarak 30 mA
Yük için anma çalışma geriliminde iç akım tüketimi	Tipik olarak 30 mA
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Geriya kalan dalgalanma	4 Vss
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ürün ağırlığı	690 g
IO-Link, bağlantı teknolojisi	Cihaz, 5-pin
IO-Link, protokol	Device V 1.1
IO-Link, haberleşme modu	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, port tipi	Device B
IO-Link, port sayısı	Device 1
IO-Link, proses data genişliği OUT	Device 1-4 Byte
IO-Link, minimum çevrim süresi	Device 3,2 ms
Maks. hat uzunluğu	20 m
İletişim tipleri	IO-Link
İletken- ve nominal kesit	1 mm ²
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	Alüminyum pres döküm