


Bobin
VACF-B-E1-1
Ürün numarası: 8153947

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	herhangi bir
Karşılık geldiği norm	IEC 61010-1
Etki enerji değeri	IK06
Devreye girme süresi	100%
Yalıtım maddesi sınıfı	H
Emaye telin yalıtım maddesi sınıfı	H
Bobin karakteristik değerleri	24 V DC: 3,3 W
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	UL MH18122
Ortam ve akışkan sıcaklığının sınırlandırılması	-20 - 50 °C blok montajı için
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	48,5 g
Elektrik bağlantısı	9,4 mm endüstri standardına göre bağlantı şeması form C
Montaj türü	tırtıklı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA Çelik
Bobin malzemesi	Bakır Çelik Termoplastik
Sargı malzemesi	Bakır