


Kontrol ünitesi

CDPX-X-E2-W-15-EX2

Ürün numarası: 8155222

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	399 mm
Derinlik	17 mm
Yükseklik	248 mm
Uzunluk	43 mm
Maks. ön panel kalınlığı	26 mm
Gerçek zamanlı saat	evet
Desteklenen PLC protokolleri	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Gerçek zamanlı saat sapması	25°C'de < 100 ppm
Renk sayısı	16 M
Gösterge	Arka aydınlatma ile
Gösterge tipi	TFT renk
Gösterge özelliği	Touchscreen
Gösterge ebadı	15,6"
Yedek akü	Li-pil, şarj edilebilir
Gösterge çözünürlüğü	1366x768 piksel
Elektriksel güç tüketimi	23 W
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-30 ... 80 °C
Relatif hava nemi	5 - 85 % yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı	IP67
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-20 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı hakkında açıklama	Dikey montajda
Ürün ağırlığı	4.000 g
USB arayüzü	evet
Ethernet arabirimi	RJ45 10/100 MBd
Bağlantı şekli	VESA arayüzü
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Programlama yazılımı	Designer Studio
CPU verisi	2 GB RAM