


Solenoid bobin

VACC-S13-18-K4-1UF-KS4ME

Ürün numarası: 8156762

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Dahili sigorta	Sigortalı koruma
Anahtarlama zamanı	100 %
İzolasyon sınıfı	H
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, güç 1,8 VA
Müsaade edilir gerilim salınımı	-15 % / +10 %
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Sertifika yayınlayan bölüm	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex e mb IIC T4, T5, T6
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP65
Ürün ağırlığı	330 g
Elektriksel bağlantı	Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1.5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun