


Paralel kit EAMM-U-145-D100-150A-188-S1

Ürün numarası: 8157284

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	145
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Dişli oranı	1:1
Max. Devir	4.000 1/min
PWIS uygunluđu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	2.255 kgmm ²
Yüksüz itme torku	2 Nm
Aktarılabılınir dönüş momenti	50 Nm
Ürün ağırlığı	11.500 g
Arayüz kodu, aktüatör	D100B
Arayüz kodu, motor giriş	140A 150A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun