


# Baęlantı plakası VMPA1-AP-4-EMG-D2-8-S

Ürün numarası: 8157740

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
En	42 mm
Uzunluk	107,3 mm
Valf dilimi genişlięi	10,5 mm
Valf yerlerinin max. sayısı	4
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Pilot basıncı MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pilot basıncı	3 ... 8 bar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluęu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklıęı	-20 ... 60 °C
Çevre sıcaklıęı	-5 ... 50 °C
Ürün aęırlıęı	180 g
Pnömatik baęlantı 2	M7
Pnömatik baęlantı 4	M7
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, baęlantı plakası	Alüminyum pres döküm