


# Baęlantı plakası VMPA14-AP-4-EMM-8-SL

Ürün numarası: 8157746

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
En	65,5 mm
Uzunluk	107,3 mm
Valf dilimi genişlięi	14 mm
Valf yerlerinin max. sayısı	4
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Pilot basıncı MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pilot basıncı	3 ... 8 bar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluęu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklıęı	-20 ... 60 °C
Çevre sıcaklıęı	-5 ... 50 °C
Ürün aęırlıęı	320 g
Pnömatik baęlantı 2	G1/8
Pnömatik baęlantı 4	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, baęlantı plakası	Alüminyum pres döküm