


Kılavuz birim EAGF-P2-KF-32-50

Ürün numarası: 8158032

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	32
Strok	50 mm
Ters yön boşluğu	0 µm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
Max. ivmelenme	25 m/s ²
Max. Hız	1 m/s
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Max. Kuvvet F _y	160 N
Maks. kuvvet F _y statik	355 N
Max. kuvvet F _z	160 N
Maks. kuvvet F _z statik	355 N
Max. tork M _x	6 Nm
Max. Tork, M _x statik	13 Nm
Max. tork M _y	4 Nm
Max. Tork, M _y statik	9 Nm
Max. tork M _z	4 Nm
Max. Tork, M _z statik	9 Nm
Yer değiştirme kuvveti	1,6 N
0 mm strokda hareket eden kütle	170 g
0 mm strokda ana ağırlık	613 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	7,9 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	7,9 g
0 mm stroklu hareketli kütle için ağırlık merkezi	26 mm
10 mm strok başına hareketli kütle için ağırlık merkezi için ek tolerans	4,3 mm
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kılavuz elemanı	İslah çeliği sert krom kaplı
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, boyunduruk plakası	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama