


Kılavuz birim EAGF-P2-KF-45-100

Ürün numarası: 8158123

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	45
Strok	100 mm
Ters yön boşluğu	0 µm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
Max. ivmelenme	25 m/s ²
Max. Hız	1 m/s
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Max. Kuvvet F _y	320 N
Maks. kuvvet F _y statik	415 N
Max. kuvvet F _z	320 N
Maks. kuvvet F _z statik	415 N
Max. tork M _x	15 Nm
Max. Tork, M _x statik	19 Nm
Max. tork M _y	10 Nm
Max. Tork, M _y statik	12 Nm
Max. tork M _z	10 Nm
Max. Tork, M _z statik	12 Nm
Yer değiştirme kuvveti	2 N
0 mm strokda hareket eden kütle	342 g
0 mm strokda ana ağırlık	1.037 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	12,3 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	12,3 g
0 mm stroklu hareketli kütle için ağırlık merkezi	25 mm
10 mm strok başına hareketli kütle için ağırlık merkezi için ek tolerans	4,3 mm
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kılavuz elemanı	İslah çeliği sert krom kaplı
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, boyunduruk plakası	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama