


Kılavuz birim EAGF-P2-KF-45-150

Ürün numarası: 8158125

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	45
Strok	150 mm
Ters yön boşluğu	0 µm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
Max. ivmelenme	25 m/s ²
Max. Hız	1 m/s
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Max. Kuvvet Fy	320 N
Maks. kuvvet Fy statik	415 N
Max. kuvvet Fz	320 N
Maks. kuvvet Fz statik	415 N
Max. tork Mx	15 Nm
Max. Tork, Mx statik	19 Nm
Max. tork My	10 Nm
Max. Tork, My statik	12 Nm
Max. tork Mz	10 Nm
Max. Tork, Mz statik	12 Nm
Yer değiştirme kuvveti	2 N
0 mm strokda hareket eden kütle	342 g
0 mm strokda ana ağırlık	1.037 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	12,3 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	12,3 g
0 mm stroklu hareketli kütle için ağırlık merkezi	25 mm
10 mm strok başına hareketli kütle için ağırlık merkezi için ek tolerans	4,3 mm
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kılavuz elemanı	İslah çeliği sert krom kaplı
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, boyunduruk plakası	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama