


Y geçmeli bağlantı NPQE-Y-Q4-E-F1A-P10

Ürün numarası: 8158804

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	Mini
Nominal genişlik	2,3 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım	Y şekli
Tank büyükölçü	10
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Versiyonlar	Li-ion batarya üretimi yapan tesisler için önerilir
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 8 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 116 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F1a
Temizlik seviyesi	ISO sınıfı 4
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	2,1 g
Pnömatik bağlantı 1	4 mm hortum dış çapı için
Pnömatik bağlantı 2	4 mm hortum dış çapı için
Çözme halkasının rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik