

# Darbe emici bağlantısı DADP-ES-G8-12

Ürün numarası: 8159234

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Durdurma kolu
Maks. çarpma hızı	0.8 m/s
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-C1-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Maks. durdurma kuvveti	500 N
Maks. sıkma torku	2.9 Nm
Sıkma torku toleransı	±% 20
Ürün ağırlığı	149 Gram
Montaj türü	geçiş deliği ve merkezleme parçası ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kol malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Vida malzemesi	Çelik, galvanize