

Darbe emici DYEF-G8-M4-Y1F

Ürün numarası: 8160234

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	M4
Strok	1.7 mm
Sönümleme	metalik sabit durdurmalı esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	0.8 m/s
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Sönümleme uzunluğu	1.7 mm
Maks. sıkma torku	0.5 Nm
Strok başına maks. enerji tüketimi	0.005 j
Ürün ağırlığı	4.5 Gram
Montaj türü	dışli kovan ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik